


SVEZA LASER



يقيئ اقرلا اوتبلا بشخ
ةعانصل 100% ةبسنب
عطقلا بلاوق

رياعملا ققباطم



CARB

M1



 SVEZA

ةعانصل ةدوجلا يلاع يقيئ اقر بشخ
ةحطسمل بلاوقلا

بشخ ةرشق 100%
الوتبلا



نم دح ينادا
بويحل



عطقلل بسنام
رزليلاب



ةيوتسم حاولا
تادوشت نودب



SVEZA.RU

SVEZA LASER STANDARD

ةفالكب يف يو عطقلا بلاوق يعن صمل أص يصم م صم يقى اقرب بشخ
ةيعان صلا ري اعمل

SVEZA LASER PREMIUM

م صم - ةيل خ ادلا تاق بطل يف بوي عل نم نكمم ددع لق أو دحوم حطس نول
بلاوقل ةدوجلا يلاعوني تيم ساسأ نع نو تحببي نذل اني عن صمل أص يصم
عطقلا

اي ازملا




بشخ قرشق 100%
الوتبلا




ةددحم ةكاسم دودح
ةقذب



نودب ةيوتسم حاول
تاهوش



عطقلل بس انم
رزي للاب



عون راي تخا ةين الكم
م جحل او ءال طلا
بول طملا



ةيبشخ قرشق
ةيلاع ةيعي بط
تاق بطل يف ةدوجلا
ةيجراخل او ةيل خ ادلا

ةين فل اتافص او ملام

2440*1220/2500*1250 [8*4]
2130*1220/1830*1220
1525*3050 [5*10]
1525*2500/1525*2200
1525*1525 [5*5]
1220*1525 [4*5]/1250*1525 [4*5]
1525*1220 [5*4]/1525*1250 [5*4]

Laser يف طقف*
Premium

[مق] مم، ضرعلا × لوطلا، لكشلا

مم، ةكاسملا

[بطل بسح ىرخا تالكاسم عي ن صت نكمي] 3-30

يقي اقربلا بشخ لاون

LST BB/BB, LST B/BB, LPR B/BB, LPR BB/BB

ءارغلل ةيراجتلا ةمال عل

FK

دي هدملا ورفلا تاعبنا ةيف

E1, E0.5, E0.05ppm, CARB

م³/م جك، ةفانكل

640-700

%، ةبوترلا

≤10

حطس لاون

S2S - ءلوق صم حاول
ةيجسفن بلا قوف ةعشال اب شينرو
ني مالملا نم ققبط - F/F

SVEZA LASER يقي اقربلا لوتبلا بشخ STO

ةكاسملا ثي ح نم اهب حومس مل اتافارحنال

ضرعلا/لوطلا يف اهب حومس مل اتافارحنال

بشخ ل ةيس اي قلا ةكاسملا مم، يقي اقربلا	مم، افارحنال لى صق ال دحل
≤12	±0,3
>12	±0,2

مم، يقي اقربلا بشخ ل حاول ضرع/لوط	مم، افارحنال لى صق ال دحل
≤1525	±3
>1525	±4

ةيقي اقرب تالكاسم ب يقي اقرب بشخ حاول عي ن صت ةين الكم رفوتت
ل مالملا تابل طتم عم يشامتت ةيدح اتافارحنال

ري اعمل ققباطم



CARB



SVEZA